

Schnellübersicht 2016 – Wasserspender und Standkonsole



| | | | | |
|--|---|--|---|------------------------------|
| Artikel-Name: | fmw – Basic | fmw – Classic | fmw – Premium | fmw - Standkonsole |
| Maße h x b x t in mm: | 400x250x150 | 470x300x150 | 470x300x150 | 910x400x300 |
| Gewicht ohne Filter ca.: | 12kg | 13kg | 13 kg | 31 kg |
| Sauerstoff-Flascheninhalt: | 1 Liter | 2 Liter | 2 Liter | Bild: mit fmw-Classic |
| fmw – Premium: | hocheffiziente Wirbelkammer Korpus in gespiegeltem Edelstahl | | | |
| Material: | Wasserspender: Gehäuse aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Edelstahl | | | Standkonsole: Edelstahl |
| Lieferumfang Wasserspender: | fmw - Gerät (die Sauerstoff-Flasche befindet sich im Gerät), Mono-Filtergehäuse + Filtergehäusefuß (Bild Seite 2/ Maße: 300 mm hoch, 160 mm Ø), Aktivkohle-Filterkartusche, Filtergehäuseschlüssel, Montagesatz | | | |
| Installation: | Alle Wasserspender sind mit Hilfe des Montagesatzes sowohl „Auf Tisch“ als auch „Untertisch“ installierbar. Installations-Grafik und weitere Informationen: siehe Seite 2 | | | |
| Zubehör (optional): | Kühlmaschine, Filterkonfigurationen außerhalb des Standards, Auslaufarmaturen außerhalb des Standards | | | |
| Trinkwasserveredelung: | Das zuvor gefilterte Leitungswasser wird magnetisiert, verwirbelt und mit viel Sauerstoff angereichert – patentiertes Verfahren. Der hohe Sauerstoffgehalt im fmw - Wasser ist messbar. Die futomat-Wasserstudien belegen die Wirkung des Sauerstoffwassers. | | | |
| Einsatzbeispiele: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Singlehaushalt und Familienhaushalt ➤ Wellness und Beauty ➤ Gesundheits- und Therapieeinrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Betriebe und Institutionen ➤ Apotheken und Reformhäuser | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fitness und Sport | |



Das haben alle futomat - Wasserspender gemeinsam:

- Automatische Sauerstoff-Leermeldung mittels Blinksignal
- Der Sauerstoffeintrag ist individuell einstellbar.
Die Sauerstoff-Flasche befindet sich im Gerät.
- Bezüglich Aussehen + Ausstattung behalten wir uns Änderungen vor.

Installation:

Alle futomat-Wasserspender sind leitungsgebunden (Festanschluss) und überall dort installierbar wo ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist. Das Wasser muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Die Installation kann durch einen Fachinstallateur oder durch das futomat - Serviceteam einfach und schnell durchgeführt werden.

- **Wasserdruck:** Minimum 2,5 bar / Maximum 5,0 bar
- **Durchlaufmenge:** ca. 2 - 3 Liter in der Minute, je nach Wasserdruck
- **Elektr. Anschlüsse:** Schutzkleinspannung 24 Volt über Netzteil

Geräte-Pflege:

- **Filterkartusche:** Herstellerempfehlung: Wechsel alle 5.000 Liter bzw. spätestens nach 6 Monaten
- **Sauerstoff-Flasche:** Wechsel, wenn die Flasche leer ist.
Die Leerflasche kann wieder befüllt werden.
- **Erinnerungs-Service:** Wenn Sie es wünschen, schreiben wir Sie regelmäßig an.

Test-Stellung:

Testen Sie den Wasserspender von futomat in einem Zeitraum von drei Monaten für einen fairen Schutz-Betrag und überzeugen Sie sich von der Qualität des Sauerstoffwassers. Bitte sprechen Sie uns darauf an.

Leasing oder Kauf auf Raten: Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

